

Esimerkkejä hätäsuihku erittelyistä suunnitelmiin, virtaama-arvot 2.4 bar tulopaineella:

1. Tila varustetaan yhdistelmäsuihkulla jossa silmä/kasvosuihku suojakannella

Lattiamalli:

Krusman 3888 LVI: 641 8536

Krusman 3888-00 (Aisi 316) LVI: 641 8537

Termostaattisekoitin

Krusman 3845 LVI: 641 8573

Krusman KNV680 (DN25) LVI: 641 8581

- hätäsuihku 1,26 l/s
- silmä/kasvosuihku 0,46 l/s
- vesiliitäntä DN25
- viemäriiliitäntä DN32
- vesiliitännät sekoitin DN20/25



2. Tila varustetaan yhdistelmäsuihkulla jossa silmä/kasvosuihku suojakannella

Seinämalli:

Krusman 3889 LVI: 641 8538

Krusman 3888-00 (Aisi 316) LVI: 641 8539

Termostaattisekoitin

Krusman 3845 LVI: 641 8573

Krusman KNV680 (DN25) LVI: 641 8581

- hätäsuihku 1,26 l/s
- silmä/kasvosuihku 0,46 l/s
- vesiliitäntä DN25
- viemäriiliitäntä DN32
- vesiliitännät sekoitin DN20/25



3. Ulkotila varustetaan eristetyllä ja lämmitetyllä yhdistelmäsuihkulla

Oletuksena vapaasti seisova malli (saatavana myös seinämallina 3891)

Krusman 3819 LVI: 641 8532

Krusman 3819-00 (Aisi 316) LVI: 641 8533

Krusman 3819 EX (ex-tilat 1/2) LVI: 641 8534

Krusman 3819-00 EX (Aisi&EX) LVI: 641 8535

Termostaattisekoitin:

Krusman 3843 (3,16 l/s) LVI: 641 8574

Krusman KNV680 (2,16 l/s) LVI: 641 8581

- hätäsuihku 2,83 (1,5) l/s
- silmä/kasvosuihku 0,46 l/s
- vesiliitäntä DN25
- sähköliitäntä 230 VAC 10A
- vesiliitännät sekoitin DN25



4. Tila varustetaan yhdistelmäsuihkulla jossa silmä/kasvosuihku suojakannella ja integroitunut sekoitin
Lattiamalli:

Krusman 3882 LVI: 641 8554

Krusman 3882-00 (Aisi 316) LVI: 641 8555

Seinämalli:

Krusman 3880 LVI: 641 8550

Krusman 3880-00 (Aisi 316) LVI: 641 8551

- hätäsuihku 1,26 l/s

- silmä/kasvosuihku 0,46 l/s

- viemäriiitännä DN32

- vesiliitännät sekoitin DN20



Hätäsuihkun käytöstä on aina suotavaa saada tieto valvontajärjestelmään!

5. Virtauksen perustuva hälytys, silmäsuihkulle, hätäsuihkulle ja ison virtaaman suihkujärjestelmät

Krusman SP-G20, silmäsuihku LVI: 641 7515

Krusman DW-R-25, hätäsuihku LVI: 641 7580

Krusman SP-GA, DN25-40 LVI: 641 7516
(max. 5 l/s)



6. Venttiilin käyttöön perustuva hälytys

Krusman IG-5533 LVI: 641 7512


- Rajakytkin induktiivinen auki/kiinni

Krusman KNE131/132 LVI: 641 7514

- Rajakytkin mekaaninen auki/kiinni

Krusman PSM / PSM-D LVI: 641 7513

- Rajakytkin EX-tiloihin auki/kiinni



Mikäli tilassa tarvitaan silmähuuhtelua paikassa johon ei kiinteää linjaa tule voidaan se varustaa säiliösuikulla joka takaa standardien mukaisen 15-minuutin huuhtelun.

7. Kannettava & seinäkiinnitteinen silmäsuihku 60-litran säiliöllä. Antibakteerinen KN1540BA liuos takaa 6 kk säilymisajan kertatäytölle

Krusman KN1540 LVI:641 8578

Krusman KN1540BA LVI:641 8579

